

Návod k použití LED UV lampy na nehty 42 LED 150W



Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití!

1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda přírodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.
- Po každém použití nebo před údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za přírodní kabel.
- Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.
- Veškeré opravy provádí pouze autorizovaný servis.
- Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.
- Přístroj byl vyroben pro domácí použití.
- Nedívejte se přímo do přístroje pokud je zapnutý, může dojít k poškození zraku.

Upozornění: Výrobek je vybaven přírodním kabelem, který v případě poškození smí vyměnit pouze autorizovaný servis.

2. Obsluha přístroje:

Lampa je určena pro rychlejší vytvrzování hybridních a gelových laků na nehty.

Ovládání:

10s – tlačítko spustí na 10 sekund.

30s – tlačítko spustí na 30 sekund.

60s – tlačítko spustí na 60 sekund.

Duble power – tlačítko spustí delší dobu.

1) Přístroj připojte do sítě,

2) Po stisknutí příslušného tlačítka se spustí lampa na požadovanou dobu,

3) Pokud použijete tlačítko duble power nastaví se čas 99s a pokud vyndáte ruku z lampy automaticky se vypne.

4) Vložte ruku do středu lampy,

5) Po ukončení odpojte přístroj ze sítě.

3. Údržba:

Upozornění ! Neponořujte přístroj do vody!

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen ze sítě.
- Povrch přístroje opatrně otřete vlhkým hadříkem.

4. Technické parametry:

42 led UV diod (365-405nm),

Příkon 150W,

Napětí: 100-240V 50/60Hz (24V)

Rozměry 235x223x102 mm



výrobek odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše